

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg, 20×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	930534 250
GTIN	4062406131425
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 24×24G Nr. 930525.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Fronthöhe	250 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzhöhe	225 mm

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	15 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schublade

Zubehör

Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951030 20
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951032 20
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10