

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg, 36×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 50mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 930744 50 |
| GTIN | 4062406131586 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×20 |
| Nutzhöhe | 25 mm |
| Fronthöhe | 50 mm |
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand |

| | |
|--|--|
| Gewicht | 13 kg |
| Nutzbreite in G | 36 |
| Nutztiefe in G | 20 |
| Einsatzbereich | Montagewagen |
| Nutzbreite | 900 mm |
| Nutztiefe | 500 mm |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | ja |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×20G |
| Produktart | Schublade |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10 | 951025 10 |
| Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36 | 951030 36 |
| PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36 | 951032 36 |
| Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 36 | 951020 36 |