

**HM-Taster Tastarmlänge 36,5 mm, Messkugel-Ø: 2Rmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	436317 2R
GTIN	7630041110869
Artikelklasse	45A

Beschreibung**Ausführung:**

Taster mit Rubinkugel (hohe Verschleißfestigkeit, nicht magnetisch, nicht elektrisch leitend).

Passend für:

TESA Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde **M1,4**.

Passend für:

436225

Technische Beschreibung

Tasterlänge L	36,53 mm
Messkugel-Ø	2 mm
Anschlussgewinde	M1,4
Produktart	Messtaster