


Doppel-Flügeltüre Gitter Breite 2200 mm, Höhe: 2550mm



Bestelldaten

Bestellnummer	994113 2550
GTIN	4260214930081
Artikelklasse	99T

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).

Lackierung:

Wahlweise **lichtgrau RAL 7035 (Standardfarbe)**, signalblau RAL 5005, ultramarinblau RAL5002, brillantblau RAL5007, enzianblau RAL5010, lichtblau RAL5012, türkisblau RAL5018, staubgrau RAL 7037 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Höhe	2550 mm
Breite	2200 mm
Produktart	Gittertür

