

**uvex****Schutzhelm uvex pheos E-WR, Farbe: WHITE**

## Bestelldaten

Bestellnummer	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Artikelklasse	04U

## Beschreibung

### Ausführung:

**Leichter Schutzhelm im sportlichen Design** mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich **bis AC 1.000 V**. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM). Kältebeständig bis  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- **6-Punkt Gurtband**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **PU- Schweißband**
- **Heruntergezogenes Nackenteil**
- **Mit Drehverschluss**

### Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

### Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) Kältebeständig bis  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Material Helmschale: HDPE

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 52 - 61 cm

Gewicht: 401 g

## Technische Beschreibung

Stirnlampen-Befestigung möglich	ja
Gewicht	401 g
Clips zum Anbringen von Anbauteilen	ja
Farbe	WHITE
6-Punkt-Textilaufhängung	ja
Zulassung bis V	1000 V AC
Kältebeständigkeit	bis -30 °C
Weitenregulierung	Drehverschluss
Größe	52 - 61 cm
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Elektrische Isolierung
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Material Helmschale	HDPE
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Produktart	Schutzhelm

## Zubehör

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X2	097756 X2
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ X5	097756 X5
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
	097756 X4

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ  
X4

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ  
X3

097756 X3

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung Typ  
X1

097756 X1