


Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 36×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	930746 200
GTIN	4062406131708
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.Gehäuse 36×20G.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Nutzhöhe	175 mm
Fronthöhe	200 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	20 kg
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite in G	36
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Schublade

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 36	951020 36
Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36