

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 26×24G,  
Schubladen-Fronthöhe: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931168 100
GTIN	4062406132071
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 30×28G Nr. 931155.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	100 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Gewicht	15 kg

Nutzhöhe	75 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Nutzbreite in G	26
Nutztiefe in G	24
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	650 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 26	951020 26
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951032 26
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951030 26