



Handschuh-Paar Cut F / A8, Handschuhgröße: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	094615 7
GTIN	4062406132569
Artikelklasse	02H

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe mit neuer Fasertechnologie **komplett ohne Glas- oder Stahlfasern**. Beschichtung aus Nitrilschaum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Schnittschutzhandschuh mit der höchsten EN-ISO Schnittschutzstufe F (entspricht ANSI A8) für schwere Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren.

Ausführung Werbetext:

Handschuhe mit neuer DYTEC® Fasertechnologie **komplett ohne Glas- oder Stahlfasern**. Beschichtung aus Nitrilschaum. Öko-Tex Standard 100.

Schnittschutzstufe F (entspricht ANSI A8) für schwere Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuhgröße	7
Stricktechnologie	10G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Trägermaterial	DYTEC
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Farbe	schwarz / grau
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	F
Produktart	Schnittschutzhandschuhe