

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 46×24G,  
Schubladen-Fronthöhe: 100mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931456 100    |
| GTIN          | 4062406132620 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 50×28G Nr. 931435.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Schubladen Nutzfläche in G           | 46×24 |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Nutzhöhe                             | 75 mm |

|  |  |
|--|--|
| Gewicht                                | 20 kg  |
| Schubladen Einzelentriegelung          | Einhand  |
| Fronthöhe                              | 100 mm   |
| Nutztiefe in G                         | 24   |
| Nutzbreite in G                        | 46   |
| Einsatzbereich                         | Montagewagen   |
| Nutztiefe                              | 600 mm   |
| Nutzbreite                             | 1150 mm  |
| mit Schubladen Einzelentriegelung      | ja   |
| Materialstärke                         | 1,2 mm   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %  |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 46×24G   |
| Produktart                             | Schublade  |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 46       | 951020 46 |
| Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46          | 951030 46 |
| PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46 | 951032 46 |
| Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10                                    | 951025 10 |