

Mitutoyo
Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

Messschneiden Breite: 0,75 mm

Messschneiden Länge: 6,5 mm

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Kalibrierung	B1

Spindelsteigung	0,5 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Sonderbügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25