

**HOLEX****HM-Frässtift, Z7 – mittel, kreuzverzahnt Schaft-Ø 3 mm, HM, Typ: D0302****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5691 D0302
GTIN	4045197731012
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

**HM-Frässtifte** mit hoher Zähigkeit und Schneidkantenstabilität. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopf-Ø größer Schaft-Ø ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Universalverzahnung Z7 zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Sowohl für den Handeinsatz, wie auch im Industrierobotereinsatz geeignet.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.  
wie 546910.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Inhalt:**

**10 Frässtifte / Gebinde.**

**Hinweis:**

**Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	38 mm
-------------	-------

Kopf-Ø	3 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Formbeschreibung	Kugel
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopflänge L <sub>1</sub>	2,5 mm
Form	D0302
Schaft-Ø	3 mm
Inhalt	10
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		

## Zubehör

KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ D0302	546910 D0302
--	--------------