

Garant GRIDLINE

Fahreinheit Nachrüstsatz, passend für Gehäusetiefe in G: 24**Bestelldaten**

Bestellnummer	958480 24
GTIN	4062406133481
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene® Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. **Schieben von der Seitenwand aus.**

Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505 – 930735.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.

Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschranks.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Werkzeugschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Werkzeugschränke 24×24G nur bis zu einer Höhe von 900 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 600 kg. **Zwingend erforderlich Einbau von Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.**

Technische Beschreibung

Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
-----------------	--------

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Tiefe	600 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Auflagehöhe	160 mm
Produktart	Fahreinheit