

Garant GRIDLINE

**Fahreinheit Nachrüstsatz, passend für Gehäusetiefe in G: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	958480 20
GTIN	4062406133474
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene® Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. **Schieben von der Seitenwand aus.**

Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

**Passend für:**

Schränke Nr. 940001 – 940123; Nr. 940801 – 940863.

**Lieferumfang:**

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

**Achtung:**

**Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.**

**Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschranks.**

**Hinweis:**

Fahreinheit geeignet für GridLine Schränke maximal bis zu einer Höhe von 1250 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 200 kg. **Nur für GridLine Schränke ohne Schubladen.**

**Technische Beschreibung**

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
maximale Tragfähigkeit	200 kg

Auflagehöhe	160 mm
Tiefe	500 mm
Produktart	Fahrenheit