

Garant GRIDLINE

## Fahreinheit Nachrüstsatz, passend für Gehäusetiefe in G: 28



### Bestelldaten

Bestellnummer	958480 28
GTIN	4062406133498
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene® Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. **Schieben von der Seitenwand aus.**

Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

#### Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 931005 – 931435, Goßraumschränke Nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

#### Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

#### Achtung:

**Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.**

**Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschranks.**

#### Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Werkzeugschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm.

Maximale Tragfähigkeit bei Werkzeugschränken gesamt 600 kg. **Zwingend erforderlich Einbau von Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.**

Fahreinheit geeignet für GridLine Großraumschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Maximale Tragfähigkeit bei Großraumschränken gesamt 200 kg. **Nur für GridLine Großraumschränke ohne Schubladen.**

### Technische Beschreibung

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Tiefe	700 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Auflagehöhe	160 mm
Produktart	Fahrenheit