

JEPSON POWER

**HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm, für INOX, Anzahl Zähne: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	078239 60
GTIN	4260052462850
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.

- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

**Hinweis:**

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Zähne	60
Zähnezahl optimiert für	Materialstärke 4 – 5 mm, Gitter, Alu
Schnittbreite B	1,4 mm
passend für	078234 Gr. 8230
geeignet für Material	für INOX

Produktart

Kreissägeblatt