

Garant**Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-Ø D: 136mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 584095 136 |
| GTIN | 4062406133511 |
| Artikelklasse | 51S |

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen. **Mit Aufnahmebohrung Ø 20 mm.**

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.

Universal-Kreissägeblatt zum Schneiden **unterschiedlichster Werkstoffe** wie **Flach- und Winkleisen**, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis Ø 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab Ø 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|--------|
| Bohrungs-Ø | 20 mm |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Schnittbreite B | 1,6 mm |

Produktart

Kreissägeblatt