



## Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 35mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	589790 35
GTIN	3165140949781
Artikelklasse	54B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**HSS-Bimetall** Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. **Progressive Verzahnung** für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das **Power Change Plus**-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen **44 mm**.

#### Verwendung:

Auf stationären und handgeführten Maschinen. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

#### Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.

### Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl INOX	125 min <sup>-1</sup>
empfohlene Drehzahl Alu	375 min <sup>-1</sup>
empfohlene Drehzahl Stahl	250 min <sup>-1</sup>

Durchmesser	35 mm
Serie	Power Change Plus
Zähne pro Zoll	4-5
Werkstoffeignung	Stahl
Werkstoffeignung	Aluminium
Werkstoffeignung	Edelstahl
Werkstoffeignung	Holz
maximale Schnitttiefe	44 mm
Produktart	Lochsäge