



Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 83mm



Bestelldaten

Bestellnummer	589790 83
GTIN	3165140950022
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Bimetall Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. **Progressive Verzahnung** für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das **Power Change Plus**-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen **44 mm**.

Verwendung:

Auf stationären und handgeführten Maschinen. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl Alu	155 min ⁻¹
Durchmesser	83 mm
empfohlene Drehzahl INOX	52 min ⁻¹

empfohlene Drehzahl Stahl	105 min ⁻¹
Serie	Power Change Plus
Zähne pro Zoll	4-5
Werkstoffeignung	Stahl
Werkstoffeignung	Aluminium
Werkstoffeignung	Edelstahl
Werkstoffeignung	Holz
maximale Schnitttiefe	44 mm
Produktart	Lochsäge