



## Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 105mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 589790 105    |
| GTIN          | 3165140950091 |
| Artikelklasse | 54B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**HSS-Bimetall** Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. **Progressive Verzahnung** für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das **Power Change Plus**-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen **44 mm**.

#### Verwendung:

Auf stationären und handgeführten Maschinen. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

#### Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.

### Technische Beschreibung

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| empfohlene Drehzahl Alu   | 120 min <sup>-1</sup> |
| empfohlene Drehzahl INOX  | 40 min <sup>-1</sup>  |
| Durchmesser               | 105 mm                |
| empfohlene Drehzahl Stahl | 80 min <sup>-1</sup>  |
| Serie                     | Power Change Plus     |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zähne pro Zoll        | 4-5       |
| Werkstoffeignung      | Stahl     |
| Werkstoffeignung      | Aluminium |
| Werkstoffeignung      | Edelstahl |
| Werkstoffeignung      | Holz      |
| maximale Schnitttiefe | 44 mm     |
| Produktart            | Lochsäge  |