



Bimetall Lochsägen-Sortiment Power Change Plus, Typ: 20-76



Bestelldaten

Bestellnummer	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

Bimetall Lochsägensortiment mit Power Change Plus System in den gängigsten Durchmessern. Inklusive 6-kant Aufnahmeschaft und HSS-Zentrierbohrern im Kunststoffkoffer.

Lochsäge: HSS-Bimetall Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. **Progressive Verzahnung** für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das **Power Change Plus**-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen **44 mm**.

Aufnahmeschaft: Der **Power Change Plus Aufnahmeschaft** ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.

Zentrierbohrer: HSS-Co Zentrierbohrer für Stahl und INOX. Werkzeugloses Spannen im Aufnahmeschaft.

Technische Beschreibung

Lochsägen-Ø	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Anzahl Zentrierbohrer	2
Anzahl Aufnahmeschäfte	1
Anzahl Teile	14

Serie	Power Change Plus
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 105 mm	589790 105
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 121 mm	589790 121
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 152 mm	589790 152
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 16 mm	589790 16
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 19 mm	589790 19
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 20 mm	589790 20
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 22 mm	589790 22
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 25 mm	589790 25
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 29 mm	589790 29
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 32 mm	589790 32
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 35 mm	589790 35
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 38 mm	589790 38
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 40 mm	589790 40
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 44 mm	589790 44
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 51 mm	589790 51
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 54 mm	589790 54
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 60 mm	589790 60
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 65 mm	589790 65
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 68 mm	589790 68
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 76 mm	589790 76
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 83 mm	589790 83
Lochsäge BimetallPower Change Plus Durchmesser 92 mm	589790 92

Aufnahmeschaft Power Change Plus 6-kant passend für
Lochsägen-Ø 14-152 mm

589795 14-152

Zentrierbohrer Power Change Plus Typ HSS-CO

589800 HSS-CO