



## Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ: 7113226H1



### Bestelldaten

Bestellnummer	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### 2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

#### Akku-2-Gang- Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- Wartungsarmer POWER-Drive EC-Motor mit hohem Drehmoment und Überlastungsschutz.
- Mechanische Drehmomenteinstellung, in 22 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.

#### Vorteil:

Mechanische Drehmomenteinstellung in 22 Stufen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Akku und Ladegerät. Inklusive Bohrfutter, Gürtel-Clip, Transportkoffer und Ladegerät.

**Technische Beschreibung**

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Gewicht	1,7 kg
Akkukapazität	3 Ah
typische Verwendung	Strong
maximale Drehzahl 1. Gang	450 min <sup>-1</sup>
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment weich	32 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	ABS 18 QC
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Verpackung	Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer

---

## Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Akku-Starter-Set Typ 92604324	073832 92604324
Akku Bohrschrauber Typ 71132264	070205 71132264