

PRYOR**Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 – 9, Schrifthöhe: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085405 4
GTIN	5022044000230
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Tiefenbegrenzung	ja
------------------	----

Schaftstärke	9,5
Schrifthöhe	4 mm
ganze Länge	70 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/4	085411 4/4
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/6	085411 4/6
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/0	085411 4/0
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/9	085411 4/9
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/7	085411 4/7
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/8	085411 4/8
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/3	085411 4/3
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/2	085411 4/2
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/5	085411 4/5
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 4/1	085411 4/1