

KÄRCHER**Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT75APMETC****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehöralterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Mit Kippfahrgestell TC und einfacher Befestigungsmöglichkeit für Saugschlauch und -rohr.**
- **Professionelle, 2-motorige Industriesauger mit Edelstahlbehälter.**
- **Robuster 75 L-Behälter mit Bumper und Metallenkrollen.**
- **Nahezu konstante Saugleistung durch effiziente, halbautomatische Filterabreinigung AP per manuell ausgelöstem Luftstoß.**

Lieferumfang:

Mit Flüssigkeits-Ablass-Schlauch.

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Technische Beschreibung

Gewicht	26,5 kg
Höhe	995 mm
Herstellerbezeichnung	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Breite	505 mm
Länge	700 mm
Leistungsaufnahme	2760 W
Luftvolumenstrom	2x74 l/s
Behältervolumen	75 l
Kabellänge	10 m
Anschlussnennweite	40 mm
Filterabreinigung	ApClean halbautomatische Filterreinigung
Staubklasse – Sauger	L
Anzahl Turbinen	2
Vakuum	254 mbar
Saugschlauch-Länge	4 m
Besonderheit	Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell
Filtersystem	Flachfilter
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Fugendüse schmal, 13 mm Anschlussnennweite DN40	078528 DN40
Gummi-Schrägrohrdüse Anschlussnennweite DN40	078527 DN40
Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ NT65	072808 NT65

Flachfaltenfilter passend für Sauger-Typ NT65

072809 NT65