

Widerstandsmessgerät, Typ: RESIST



Bestelldaten

Bestellnummer	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes, handliches Widerstandsmessgerät SAFE-STAT mit zwei Messingleisten und Anschlussmöglichkeiten für externe Elektroden **zur Messung von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand gemäß IEC 61340**. Durch integrierte Parallelelektroden auf der Unterseite muss das Messgerät lediglich auf die zu messende Stelle aufgelegt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungsleitung, Tasche und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

9 V-Blockbatterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Messbereich: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Fehlergrenze: ± 1 Dekade

Messspannung: 100 V

Länge: 130 mm

Breite: 70 mm

Höhe: 27 mm

Technische Beschreibung

Höhe	27 mm
------	-------

Gewicht	217 g
Messspannung	100 V
Länge	130 mm
Breite	70 mm
Messbereich	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Fehlergrenze	± 1 Dekade
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Batterietyp	9 V-Block
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Widerstandsmessgerät

Zubehör

Rundelektrode	473346
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61	081556 6LR61