

Mitutoyo**Digitaler Tiefenmessschieber AOS mit Datenausgang, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418711 200
GTIN	4946368688527
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	16×3,5 mm
Kalibrierung	A1
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Ablesung	0,01 mm
Brückenlänge	100 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Sender Typ S1	498966 S1