

**Mitutoyo****Digitaler Tiefenmessschieber AOS mit Datenausgang, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418711 150
GTIN	4946368688503
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

**Technische Beschreibung**

Brückenlänge	100 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Querschnitt Messschiene	16x3,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Produktart	Tiefenmessschieber

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/418711-150>