

**Mitutoyo****Digitaler Tiefenmessschieber AOS mit Datenausgang, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418711 150
GTIN	4946368688503
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

**Technische Beschreibung**

Brückenlänge	100 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Querschnitt Messschiene	16x3,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Produktart	Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

## Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S1	498966 S1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320