

**Mahr**

## Digitale Bügelmessschraube mit wechselbaren Messeinsätzen i-wi, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bügelmessschrauben mit **nicht drehender** Spindel und schnell **wechselbaren Messeinsätzen**. **Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung** reduziert die Verstellzeit. **10 mm große Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

6 Paar wechselbare Messeinsätze mit:

- **Planen Messflächen Ø 6,5 mm.**
- **Tellermessflächen Ø 11,3 mm.**
- **Reduzierten Messflächen Ø 2 mm.**

- **Balligen Messflächen Ø 7 mm.**
- **Schneiden 0,75×7 mm.**
- **Kegel 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

**Sonderzubehör:**

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

**Technische Beschreibung**

Spindelsteigung	5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,001 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	4 µm
Ablesung	0,00005 Zoll
Messbereich	0 - 25 mm
Anzahl Messeinsätze	6
Kalibrierung	B1
Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

**Dienstleistungen**

022010 100

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß  
maximaler Messbereich 100 mm

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß  
maximaler Messbereich 25 mm

022000 25

## Zubehör

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK

498912 STICK