

Mahr**Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421681 0-25
GTIN	4059192058715
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt. Messspindel und Amboss hartmetallbestückt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,00005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1

Fehlergrenze	4 µm
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,001 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------