

Mitutoyo
Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs** (zum Nullen in beliebiger Position), **Hold / Data** (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

Beschreibung:

- **Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.**
- **Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.**
- **Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25–55.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	2 µm
Kalibrierung	B1
Spindelsteigung	10 mm

Messbereich	0 - 30 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	QuickMike
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Spindel-Ø	6,35 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2