

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 75-105mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421590 75-105
GTIN	4946368736723
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs** (zum Nullen in beliebiger Position), **Hold / Data** (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

**Beschreibung:**

- **Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.**
- **Nicht drehende Spindel schützt die zu messenden Oberflächen.**
- **Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25–55.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	75 - 105 mm
Spindelsteigung	10 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrierung	B2

Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	3 µm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Serie	QuickMike
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2