

Mitutoyo
Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 25-55mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs** (zum Nullen in beliebiger Position), **Hold / Data** (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

Beschreibung:

- **Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.**
- **Nicht drehende Spindel schützt die zu messenden Oberflächen.**
- **Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25–55.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	2 µm
Spindelsteigung	10 mm
Kalibrierung	B2
Messbereich	25 - 55 mm

Serie	QuickMike
Anzahl enthaltener Batterien	1
Spindel-Ø	6,35 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357