

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 50-80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863. Ein / Aus, Origin (Grundeinstellung), Zero / Abs** (zum Nullen in beliebiger Position), **Hold / Data** (Messwert speichern bzw. Daten übertragen).

**Beschreibung:**

- **Spindelsteigung von 10 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.**
- **Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.**
- **Absolutmesssystem. Nullpunkteinstellung nach dem Einschalten entfällt. Fehlmessungen werden vermieden.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Einstellmaß ab Gr. 25–55.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Fehlergrenze	3 µm
Messbereich	50 - 80 mm
Ablesung	0,001 mm

Spindel-Ø	6,35 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Serie	QuickMike
Spindelsteigung	10 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

## Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357