



Digitale Bügelmessschraube mit Messspitze i-wi, Messbereich: 0-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421697 0-20
GTIN	4059192059026
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Fehlergrenze	4 µm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,00005 Zoll

Anzahl enthaltener Batterien	1
Spindelsteigung	0,5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100