

**Mahr****Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 50-75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421685 50-75
GTIN	4059192058586
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt. Nicht drehende Spindel. **QUICK DRIVE** mit **Spindelsteigung von 5 mm** pro Umdrehung.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498941.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,00005 Zoll
Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	5 µm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B2
Spindelsteigung	5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100