



## Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421685 0-25
GTIN	4059192058562
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt. Nicht drehende Spindel. **QUICK DRIVE** mit **Spindelsteigung von 5 mm** pro Umdrehung.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	4 µm
Ablesung	0,00005 Zoll

Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Ablesung	0,001 mm
Spindelsteigung	5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100