

Garant**Regalleiter fahrbar, Stufenanzahl: 13****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 935800 13 |
| GTIN | 4062406134242 |
| Artikelklasse | 91B |

Beschreibung**Ausführung:**

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive Easyfix-Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, Ø 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Jede Leiter ist eine **Sonderanfertigung**.

Die **maximale senkrechte Einhängöhe muss immer angegeben werden**.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|----------|
| maximale senkrechte Einhängöhe bis | 3,67 m |
| Gewicht | 13,24 kg |
| Leiterlänge | 3,5 m |
| untere äußere Breite | 0,6 m |

| | |
|------------------------|-------------|
| Stufenanzahl | 13 |
| Holmhöhe | 25 mm |
| Holmbreite | 73 mm |
| Stufenhöhe | 235 mm |
| Ausladung | 1,4 m |
| Arbeitshöhe ca. | 4,4 m |
| passend für Regal Höhe | 3000 mm |
| Produktart | Regalleiter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Aluminiumrohr eloxiert, 3000 mm lang Typ 1 | 935810 1 |
| Halter mit Endanschlag Typ L | 935812 L |
| GripStep Trittauflage passend für Leitergröße 13 | 935820 13 |
| Zwischenhalter für Aluminiumrohr Typ 1 | 935811 1 |
| Halter mit Endanschlag Typ R | 935812 R |