

Garant**Regalleiter fahrbar, Stufenanzahl: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	935800 11
GTIN	4062406134235
Artikelklasse	91B

Beschreibung**Ausführung:**

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive Easyfix-Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, Ø 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Jede Leiter ist eine **Sonderanfertigung**.

Die **maximale senkrechte Einhängehöhe muss immer angegeben werden**.

Technische Beschreibung

Leiterlänge	2,95 m
Gewicht	11,5 kg
untere äußere Breite	0,6 m
maximale senkrechte Einhängehöhe bis	3,11 m

Stufenanzahl	11
Holmhöhe	25 mm
Stufenhöhe	235 mm
Holmbreite	73 mm
Ausladung	1,2 m
Arbeitshöhe ca.	3,95 m
passend für Regal Höhe	3000 mm
Produktart	Regalleiter

Zubehör

Halter mit Endanschlag Typ R	935812 R
Halter mit Endanschlag Typ L	935812 L
GripStep Trittauflage passend für Leitergröße 11	935820 11
Zwischenhalter für Aluminiumrohr Typ 1	935811 1
Aluminiumrohr eloxiert, 3000 mm lang Typ 1	935810 1