

**Garant****Regalleiter fahrbar, Stufenanzahl: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	935800 7
GTIN	4062406134211
Artikelklasse	91B

**Beschreibung****Ausführung:**

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive Easyfix-Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, Ø 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

**Lackierung:**

Holme anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Jede Leiter ist eine **Sonderanfertigung**.

Die **maximale senkrechte Einhängöhe muss immer angegeben werden**.

**Technische Beschreibung**

maximale senkrechte Einhängöhe bis	2,11 m
Stufenanzahl	7
untere äußere Breite	0,6 m
Gewicht	8,9 kg

Leiterlänge	1,85 m
Stufenhöhe	235 mm
Ausladung	0,85 m
Holmhöhe	25 mm
Arbeitshöhe ca.	3 m
Holmbreite	73 mm
passend für Regal Höhe	2000 mm
Produktart	Regalleiter

---

## Zubehör

GripStep Trittauflage passend für Leitergröße 7	935820 7
Halter mit Endanschlag Typ L	935812 L
Halter mit Endanschlag Typ R	935812 R
Zwischenhalter für Aluminiumrohr Typ 1	935811 1
Aluminiumrohr eloxiert, 3000 mm lang Typ 1	935810 1