

Garant**Regalleiter fahrbar, Stufenanzahl: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	935800 9
GTIN	4062406134228
Artikelklasse	91B

Beschreibung**Ausführung:**

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive Easyfix-Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, Ø 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Jede Leiter ist eine **Sonderanfertigung.**

Die **maximale senkrechte Einhängöhe muss immer angegeben werden.**

Technische Beschreibung

Leiterlänge	2,4 m
maximale senkrechte Einhängöhe bis	2,61 m
untere äußere Breite	0,6 m
Gewicht	10,2 kg

Stufenanzahl	9
Holmbreite	73 mm
Stufenhöhe	235 mm
Ausladung	1 m
Arbeitshöhe ca.	3,5 m
Holmhöhe	25 mm
passend für Regal Höhe	2500 mm
Produktart	Regalleiter

Zubehör

Halter mit Endanschlag Typ L	935812 L
Aluminiumrohr eloxiert, 3000 mm lang Typ 1	935810 1
GripStep Trittauflage passend für Leitergröße 9	935820 9
Halter mit Endanschlag Typ R	935812 R
Zwischenhalter für Aluminiumrohr Typ 1	935811 1