



## Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Typ: 790502004



### Bestelldaten

Bestellnummer	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Artikelklasse	03H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung.

- **Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.**
- **Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.**
- **Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.**

#### Lieferumfang:

Inkl. 1x Schleifband 75×2000mm (K 36 R).

#### Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Herstellerbezeichnung: GKS 75

Netzspannung: 400 V

Leistungsaufnahme: 1500 W

maximale Drehzahl: 3000 min<sup>-1</sup>

Bandbreite: 75 mm

Bandlänge: 2000 mm

### Technische Beschreibung

Gewicht	45 kg
Herstellerbezeichnung	GKS 75
Leistungsaufnahme	1500 W
Netzspannung	400 V
Bandlänge	2000 mm
maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
Bandbreite	75 mm
Produktart	Bandschleifer