



Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Typ: 790503004



Bestelldaten

Bestellnummer	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Artikelklasse	03H

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung.

- **Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.**
- **Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.**
- **Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.**

Lieferumfang:

Inkl. 1x Schleifband 75×2000mm (K 36 R).

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Herstellerbezeichnung: GKS 75

Netzspannung: 400 V

Leistungsaufnahme: 3000 W

maximale Drehzahl: 3000 min⁻¹

Bandbreite: 75 mm

Bandlänge: 2000 mm

Technische Beschreibung

Netzspannung	400 V
Leistungsaufnahme	3000 W
Herstellerbezeichnung	GKS 75
Bandlänge	2000 mm
Gewicht	45 kg
maximale Drehzahl	3000 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Bandbreite	75 mm
Produktart	Bandschleifer