

Garant GRIDLINE

## Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren, für Schrankhöhe: 1500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	940501 1500
GTIN	4062406134297
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komplett-Sets beinhalten alle Komponenten zum Einbau der Schrankinnenraum-Beleuchtung für GridLine Schränke. Enthaltene LED-Leuchten in 2 Längen 570 mm und 870 mm.

Steckverbinder sind gesichert gegen Umpolung. Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Anzahl der LED-Leuchten im Set.

**Leuchten:** Mit 30° Abstrahlwinkel für blendfreie Ausleuchtung. Integrierte Magnete zur freien Positionierung im Schrankinnenraum. Nennspannung 24 V/DC, Lichtfarbe ca. 6000 K, CRI 80, Energieklasse A+.

LED-Leuchten Länge 870 mm: Leistungsaufnahme 8,5 W; Lichtstrom 437 lm.

LED-Leuchten Länge 570 mm: Leistungsaufnahme 5,5 W; Lichtstrom 676 lm.

**Netzteil:** Speziell für LED- und Beleuchtungsanwendungen konzipiert. Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung (auto-recovery). Eingangsseitig Industriestecker Nr. 928491 Gr. 3 verbaut.

Eingangsspannung 90 – 305 V/AC; Ausgangsspannung 24 V/DC; Ausgangsstrom 2,5 A; Leistung 60 W; IP67.

**Schalter:** Beim Öffnen der Tür wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet. Fertig verdrahtete Einheit für einfache Montage.

**Stromführungsschiene:** Intelligentes Kabelmanagement ermöglicht höhenvariable Anbringung der Leuchten. Montage durch integrierten Magnetstreifen. Gekennzeichnete Drehstecker. Nicht bei Sets Nr. 940501.

**Verkabelung:** Alle benötigten Verbindungskabel zwischen den einzelnen Komponenten. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker Nr. 928640 Gr. DE/2. Anzahl und Art der Verbindungskabel variiert je nach Set.

Beleuchtungs-Sets für seitliche Beleuchtung des Schrankinnenraums. Die Leuchten werden seitlich am Schrankkorpus angebracht. Durch Zusammenstecken von 2 Leuchten wird eine Ausleuchtung über die komplette Höhe des Schrankes erreicht. Sets sind auf unsere GridLine Schränke zugeschnitten und dürfen nur in diesen eingebaut werden.

**Basic Sets** für die seitliche Beleuchtung des Schrankinnenraums.

Beleuchtungs-Set enthält eingebaute LED-Leuchten, diese können nicht ausgetauscht werden. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Endnutzer.

**Bestückung:**

Anzahl Leuchten 570 mm: 2

Anzahl Leuchten 870 mm: 2

**Lieferumfang:**

LED-Leuchten, Schaltnetzteil, Schalter, Verkabelung.

**Hinweis:**

- **Es dürfen maximal 6 Leuchten Länge 870 mm oder 9 Leuchten Länge 570 mm an einem Netzteil angeschlossen werden.**
- **Das System ist nicht dimmbar.**
- **Alle Sets mit deutschem Schuko Stecker. Für andere Länder bitte passendes Anschlusskabel Nr. 928640 separat bestellen.**
- **Schaltereinbau bei Schränken Breite 20G nicht möglich.**
- **Nicht für Rollladenschränke geeignet.**
- **Sets nur für Flügeltürschränke geeignet.**

## Technische Beschreibung

Lichtstrom	2220 lm
Leistungsaufnahme	29 W
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Produktart	Lichtleiste

## Zubehör

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit Ausführung DE/2	928640 DE/2
--	-------------