

Garant GRIDLINE

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G, für Schrankhöhe: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940511 1500
GTIN	4062406134396
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungs-Set für **fachweise** Beleuchtung des Schrankinnenraumes. Die Leuchten werden unterhalb des Fachbodens angebracht und über die Stromführungsschiene angeschlossen. Sets sind auf unsere bestückten GridLine Schränke zugeschnitten und dürfen nur in diesen eingebaut werden.

Extended Sets für Einzelfach-Ausleuchtung des Schrankinnenraumes.

Komplett-Sets beinhalten alle Komponenten zum Einbau der Schrankinnenraum-Beleuchtung für GridLine Schränke. Enthaltene LED-Leuchten in 2 Längen 570 mm und 870 mm.

Steckverbinder sind gesichert gegen Umpolung. Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Anzahl der LED-Leuchten im Set.

Leuchten: Mit 30° Abstrahlwinkel für blendfreie Ausleuchtung. Integrierte Magnete zur freien Positionierung im Schrankinnenraum. Nennspannung 24 V/DC, Lichtfarbe ca. 6000 K, CRI 80, Energieklasse A+.

LED-Leuchten Länge 870 mm: Leistungsaufnahme 8,5 W; Lichtstrom 437 lm.

LED-Leuchten Länge 570 mm: Leistungsaufnahme 5,5 W; Lichtstrom 676 lm.

Netzteil: Speziell für LED- und Beleuchtungsanwendungen konzipiert. Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung (auto-recovery). Eingangsseitig Industriestecker Nr. 928491 Gr. 3 verbaut.

Eingangsspannung 90 – 305 V/AC; Ausgangsspannung 24 V/DC; Ausgangsstrom 2,5 A; Leistung 60 W; IP67.

Schalter: Beim Öffnen der Tür wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet. Fertig verdrahtete Einheit für einfache Montage.

Stromführungsschiene: Intelligentes Kabelmanagement ermöglicht höhenvariable Anbringung der Leuchten. Montage durch integrierten Magnetstreifen. Gekennzeichnete Drehstecker. Nicht bei Sets Nr. 940501.

Verkabelung: Alle benötigten Verbindungskabel zwischen den einzelnen Komponenten. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker Nr. 928640 Gr. DE/2. Anzahl und Art der Verbindungskabel variiert je nach Set.

Beleuchtungs-Set enthält eingebaute LED-Leuchten, diese können nicht ausgetauscht werden. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Endnutzer.

Bestückung:

Anzahl Leuchten 870 mm: 4

Lieferumfang:

LED-Leuchten, Schaltnetzteil, Stromführungsschiene, Schalter, Verkabelung.

Hinweis:

- **Es dürfen maximal 6 Leuchten Länge 870 mm oder 9 Leuchten Länge 570 mm an einem Netzteil angeschlossen werden.**
- **Das System ist nicht dimmbar.**
- **Alle Sets mit deutschem Schuko Stecker. Für andere Länder bitte passendes Anschlusskabel Nr. 928640 separat bestellen.**
- **Schaltereinbau bei Schränken Breite 20G nicht möglich.**
- **Nicht für Rollladenschränke geeignet.**

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	35 W
Lichtstrom	2700 lm
Steckertyp Eingang	F
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Produktart	Lichtleiste

Zubehör

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit Ausführung DE/2	928640 DE/2
--	-------------