



## Akku-Bohrschrauber, Typ: M18CBLDD-4



### Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber** Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Mit wartungsarmem bürstenlosen Motor mit hohem Drehmoment. **REDLINK™-Elektronik** – sicheres Belastungsmanagement mit **Überlastungsschutz** für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

#### Vorteil:

REDLINK™-Elektronik.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18C Ladegerät, Gürtelclip, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
--------------	------

maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Herstellerbezeichnung	M18CBLDD-402C
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkukapazität	4 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	52 mm
Gewicht	1,8 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Verpackung	Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber

## Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2