



Akku-Bohrschrauber, Typ: M18CBLDD-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Mit wartungsarmem bürstenlosen Motor mit hohem Drehmoment. **REDLINK™-Elektronik** – sicheres Belastungsmanagement mit **Überlastungsschutz** für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Vorteil:

REDLINK™-Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2x M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18C Ladegerät, Gürtelclip, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	M18CBLDD-202C
-----------------------	---------------

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Gewicht	1,5 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
typische Verwendung	Strong
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximales Drehmoment hart	60 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	52 mm
Akkukapazität	2 Ah
Verpackung	Transportkoffer
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18