

**Fiberscheibe XF 733 (CER), Ø 125 mm, Körnung: 36****Bestelldaten**

Bestellnummer	566452 36
GTIN	4018875875940
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.

VSM XF 733 mit **hchster Schleifleistung und Standzeit** auf NE-Metallen wie **Aluminium**. Die schleifaktive Zusatzschicht verhindert ein Zusetzen und Spananhaftungen.

Kornart: **Keramikkorn mit schleifaktiver Beschichtung (STEARAT Plus)**.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Technische Beschreibung

Krnung	36
Scheiben-	125 mm
Serie	XF733
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fiberscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		