

Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Anzahl Lochwände: 2000/3**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 942031 2000/3 |
| GTIN | 4062406135423 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Lochwand-Vertikalschrank in 30×28G

Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine **Einzel-Auszugssicherung**. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m² (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passendes Zubehör wie Easyfix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------|
| Vertikalauszug Nutzhöhe | 1690 mm |
|-------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Höhe | 2000 mm |
| Tiefe in G | 28 |
| Gewicht | 217 kg |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl Lochwände | 3 |
| Breite in G | 30 |
| Breite | 750 mm |
| Vertikalauszug Nutztiefe | 635 mm |
| Vertikalauszug Tragfähigkeit | 80 kg |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Ausführung | Lochwand-Vertikalschrank |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Vertikalschrank |

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11