

Garant GRIDLINE

Lochwand-Vertikalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Anzahl Lochwände: 2000/4**Bestelldaten**

Bestellnummer	942031 2000/4
GTIN	4062406135430
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Lochwand-Vertikalschrank in 30×28G

Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine **Einzel-Auszugssicherung**. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m² (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passendes Zubehör wie Easyfix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	28
------------	----

Gewicht	272 kg
Höhe	2000 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	80 kg
Tiefe	700 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1690 mm
Vertikalauszug Nutztiefe	635 mm
Breite in G	40
Anzahl Lochwände	4
Breite	1000 mm
Ausführung	Lochwand-Vertikalschrank
Schrank Bauart	Basisschrank
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Vertikalschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11