

Garant GRIDLINE

**Office Station komplett, Flügeltür mit Druckerklappe, 3 Schubladen, 2×30×28G, Typ: DE****Bestelldaten**

Bestellnummer	948800 DE
GTIN	4062406135515
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.

Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:

- **Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.**
- **Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.**
- **5 Steckdosen Typ F.**
- **2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1400 mm, Nutztiefe 300 mm.**
- **Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.**
- **Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.**
- **Anschlusskabel 7 m Länge.**
- **Lüfter mit Filter.**

Unterbau mit Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm. Im Flügeltürschrank 3-fach Steckerleiste 250 V / 16 A mit Ein-/Aus-Schalter.

Unterbau Werkzeugschrankgehäuse mit 100% Vollauszug-Schubladen (75 kg Tragfähigkeit).

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	700 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Gewicht	342 kg
Breite	1500 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	2200 mm
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	2x30x28G
Produktart	Büro-Station

**Zubehör**

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931163 300